

Garant**Ministiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: A0313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546908 A0313
GTIN	4045197804969
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Kop-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Vorm	A0313

Totale lengte	40 mm
Vertanding afkorting	Z9
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	13 mm
Serie	Vertanding Z9
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		