

Garant**Ministiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: D0403****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546908 D0403
GTIN	4045197804983
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vertanding afkorting	Z9
Schacht-Ø	3 mm
Kop-Ø	4 mm
Vorm	D0403
Vormbeschrijving	Bol
Totale lengte	34 mm
Koplengte	3 mm
Serie	Vertanding Z9

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		