

Garant**Ministiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: F0313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546908 F0313
GTIN	4045197804990
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	F0313
Kop-Ø	3 mm
Schacht-Ø	3 mm
Vertanding afkorting	Z9
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Totale lengte	40 mm
Vormbeschrijving	Ronde top
Koplengte	13 mm
Serie	Vertanding Z9

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		