

**Garant****Ministiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: G0313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vorm	G0313
Vertanding afkorting	Z9
Kop-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Spitsboog
Totale lengte	40 mm
Koplengte	13 mm
Serie	Vertanding Z9

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		