

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 184/250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274084 184/250
GTIN	4062406204488
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

$D_2 = 999$ in de maataanduiding is in theorie oneindig.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D_2	250 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	100 mm
minimale 1e insteek-Ø D_1	184 mm
Inzetsoort	rechts
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

