

**Garant****Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 114/160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274088 114/160
GTIN	4062406204778
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

$D_2 = 999$  in de maataanduiding is in theorie oneindig.

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek-Ø $D_2$	160 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	80 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	114 mm
Inzetsoort	rechts
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte $w$	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

