

**Garant****Setting Bench SB 1, Type: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	439900 600
GTIN	4062406206017
Artikelklasse	41R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.

**Functie:**

- **Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.**
- **Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.**
- **Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.**
- **Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.**

**Levering:**

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

**Accessoires:**

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcode-scanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179.

**Opmerking:**

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.

## Technische beschrijving

Gewicht	140 kg
Netspanning	100 - 240 V
Aansluiting	USB-aansluiting
Hoogte	596 mm
Uitgangsspanning	24V, 5A
Basisplaat diepte	320 mm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 $\sigma$ )	1 $\mu$ m
Grondplaat lengte	1140 mm
Meetbereik buiten	40,1 - 655 mm
Meetbereik binnen	1 - 615 mm
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Nauwkeurigheid	1,5 + L(mm)/300 $\mu$ m
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Wattage	150 W
Testrapport	Testrapport van de producent
Aflezingsnauwkeurigheid	0,001 mm
Voeding	100 - 240 V
Displaymaat	10 inch
Displaytype	TFT-touchscreen
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Afstelapparaat

## Accessoires

Tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging Aantal contactdozen	081163
Adapter oplegvlak binnen 1 st. Type INSIDE	439912 INSIDE
	439914 90-300

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type  
90-300

Etikettenprinter LabelWriter Type LW450

085505 LW450

Adapter oplegvlak buiten1 st. Type OUTSIDE

439910 OUTSIDE

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type  
35-90

439914 35-90

Handscanner 2D Type 1950GHD

439930 1950GHD

Adapterset voor universeel meetgereedschap Type  
UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL