



Led-handlamp Spotlight, Type: HS5R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Led-handlamp van ABS-kunststof met geïntegreerde accu en drie lichtmodi voor optimale verlichting van het werkgebied.

- **Inclusief magneet voor het fixeren aan metalen voorwerpen.**
- **Als waarschuwingslicht te gebruiken door het aanbrengen van een kleurfilter.**
- **Brandduur van 2 h tot 9,5 h afhankelijk van de ingestelde lichtintensiteit.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Lamp, laadstation met wandhouder, USB-kabel, kleurfilter, gebruiksaanwijzing.

Technische beschrijving

Lichtstroom stand 2	105 lm
Brandduur	2 h
Accuspanning	3,7 V
Accucapaciteit	2,6 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1
IP-klasse	IP 20

Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	420 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtbron	Led-module
Zwenkbereik	90 graden
Brandduur stand 2	9,5 h
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp