



Momentsleutel QuickSelect met verstelbeveiliging en opzetratel, Maximaal draaimoment: 130Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657095 130
GTIN	2050002047143
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ont koppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**

Met **opzetratel, omschakelbaar.**

Maateenheden: Nm, lbfft.

Voordeel:

Instelbaar op schaalwaarde en door afneembare instelknop te beveiligen tegen verdere verstelling. Optioneel kan de sleutel met de meegeleverde borgschroef en sticker tegen manipulatie worden beveiligd.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ont koppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 3\%$
Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Opname voor opzetstuk	14×18 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 Nm
Gewicht	1430 g
maximaal draaimoment	130 Nm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Draaimomentbereik	25 - 130 Nm
Draaimomentbereik	20 - 95 lbfft
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I_2]	25 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I_3]	404 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I_1]	379 mm
Feedback	ontkoppelend
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	468 mm
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)

Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

Accessoires

Opzetratel, omschakelbaar met uitwerper QuickRelease Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Vierkant-opzetstuk Type aandrijf vierkant 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Vierkant-opzetstuk Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Opzetratel met uitwerper Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijf vierkant 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijf vierkant 2-3/4 HD inch	657600 2-3/4 HD
Opzetratel Type aandrijf vierkant 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Opzetratel Type aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Opzetratel Aandrijf vierkant 2-1/2 inch	657620 2-1/2

Momentsleutel QuickSelectmet verstelbeveiliging, zonder
opzetstuk Maximaal draaimoment 130 Nm

657099 130