

LOCTITE**Vlakkenafdichtmiddel, 25 ml, Type: 518****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083338 518
GTIN	4058093019474
Artikelklasse	04L

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Semiflexibel, middelsterk vlakkenafdichtingsmiddel voor de toepassing op torsiestijve gietijzere, aluminium en stalen flenzen. Kan spleten tot 0,25 mm overbruggen en vormt een flexibele, chemicaliënbestendige en resistente afdichting. Verbindingen zijn zelfs na langdurig gebruik gemakkelijk los te nemen.

- **Hogere sterkte op verontreinigde oppervlakken**
- **Verhoogde flexibiliteit en hechting**
- **Verbeterde afdichtwerking**
- **Grotere spleetoverbrugging**
- **Goed presterend op inactieve metalen oppervlakken zonder activator**

Toepassing:

Middelsterke, universeel inzetbare vlakkenafdichting - uitstekende tolerantie voor verontreinigingen. Ideaal voor stalen, giet- en aluminiumflenzen.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Volledig uitgehard na	0,25 h
-----------------------	--------

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	LOCTITE 518
Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	waterbestendig
Eigenschap	glycolbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Chemische basis	Dimethacrylaatester
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Aluminium
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Vlakafdichting
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Dynamische viscositeit	750000 - 1000000 mPas
Inhoud	25 ml
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Vorm	vloeibaar
Handvastheid na	1 min
Kleur	rood
maximale spleetmaat	0,25 mm
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	25 ml
Producttype	Afdichtmiddelen