

**Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm, Type: 3550-180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Artikelklasse	03R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechte persluchtslijper met 1050 W afgegeven vermogen en een maximaal toerental van **18000 omw./min.**

**Spantang-Ø 6 mm.** Korte uitvoering.

**Technische beschrijving**

Gewicht	1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale luchtbehoefte	1560 l/min
Afgegeven vermogen	1050 W
Geluidsproductie	81 dB(A)
Lengte	248 mm
Fabrikantnummer	3550-180
Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper

