



## Momentsleutel met vierkant opzetstuk, maximaal draaimoment: 130Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657205 130
GTIN	2050002047297
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**

Met **vierkant opzetstuk**. **Maateenheden:** Nm, lbfft.

#### Functie:

**Instelling:** snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

#### Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Opname voor opzetstuk	14×18 mm
Gewicht	1100 g
maximaal draaimoment	130 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2,5 Nm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Draaimomentbereik	25 - 130 Nm
Draaimomentbereik	20 - 95 lbfft
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Feedback	ontkoppelend
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

## Accessoires

Schaalvenster voor momentsleutels Type 2	657212 2
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijfvierkant 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Reservehandvat voor momentsleutel Type 4	657211 4
Opzetratel, omschakelbaar met uitwerper QuickRelease Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Opzetratel Type aandrijfvierkant 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Schuif groen voor momentsleutel Type 2	657213 2
Vierkant-opzetstuk Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Reservehandvat voor momentsleutel Type 3	657211 3
Opzetratel met uitwerper Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657582 2-1/2

Opzetratel Aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Vierkant-opzetstuk Type aandrijfvierkant 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijfvierkant 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Opzetratel Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Momentsleutelzonder opzetstuk maximaal draaimoment 130 Nm	657215 130
Schaalvenster voor momentsleutels Type 4	657212 4