

**Boormachine, Type: GBM10RE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handboormachine met 600 W motor en een hoog draaimoment voor boringen tot 10 mm in staal.

- **Snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur.**
- **Compact design en gering gewicht.**
- **Regelektronica voor exact aanboren.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Softgrip.**

**Voordeel:**

Regelektronica voor exact aanboren.

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder 10 mm.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	GBM 10 RE
Maximaal toerental 1e versnelling	2600 min <sup>-1</sup>
Boorhouder-spanbereik	1 - 10 mm
Gewicht	1,7 kg

Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	25 mm
Maximale vibratie volgens EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Wattage	600 W
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	10 mm
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Boormachine, BE 75-16