

**Boormachine, Type: GBM132RE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Handboormachine met krachtige 750 W motor en hoog draaimoment voor boringen tot 13 mm in staal.

- **Drijfwerk met 2 versnellingen.**
- **Kogel- en rollagers voor nauwkeurig werk en lange levensduur.**
- **Kleine hoekmaat van 29 mm.**
- **Traploze toerentalkeuze met stelwiel.**
- **Regelektronica voor exact aanboren.**
- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europese norm) – bruikbaar in boorstandaards.**
- **Rechts- / linksom draaiend.**
- **Softgrip.**

Voordeel:

Boringen tot 13 mm Ø in staal.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, extra handvat, diepteanslag 210 mm, L-BOXX 102.

Technische beschrijving

Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	32 mm

Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	3000 min ⁻¹
Gewicht	2,4 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	1000 min ⁻¹
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	20 mm
Maximale vibratie volgens EN	7,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	8 mm
Wattage	750 W
Fabrikantnummer	GBM 13-2 RE
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16