

**Boorhamer, Type: GBH220D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075510 GBH220D
GTIN	3165140558914
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste boorhamers met **SDS-plus gereedschapsopname** en snelle voortgang van het boren.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Traploze toerentalregeling voor een exacte boorstart.**
- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij beitelfunctie (draaistop).**
- **Rotatie rechts- of linksom voor het losmaken van vastgeklemde boren.**
- **Slagstop voor het boren in hout en staal.**

**Levering:**

Inclusief extra handvat, machinedoek. Inclusief diepteanslag 210 mm, koffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

Verpakking: Transportkoffer

Schacht: SDS Plus

Fabrikantnummer: GBH 2-20 D

Wattage: 650 W

Maximale spiraalboor-Ø in staal: 13 mm

Maximale spiraalboor-Ø in hout: 30 mm

Maximale spiraalboor-Ø in beton: 20 mm

Maximaal aantal slagen: 4200 min<sup>-1</sup>

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	GBH 2-20 D
Wattage	650 W
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Maximale spiraalboor-Ø in beton	20 mm
Slagenergie	1,7 J
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Gewicht	2,3 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Maximaal aantal slagen	4200 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Schacht	SDS Plus
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787000 10
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787000 12
Universele HM-boren Boor-Ø 3 mm	787000 3
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787000 4
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787000 5
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787000 6
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787000 8
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 10 mm	787005 10
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 12 mm	787005 12
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 3 mm	787005 3
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 4 mm	787005 4

Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 5 mm	787005 5
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 6 mm	787005 6
Universele HM-boren 'CYL-9' Boor-Ø 8 mm	787005 8
Universele HM-borensset Aantal boren 7	787010 7
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 10 mm	787060 10
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 12 mm	787060 12
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 6 mm	787060 6
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 8 mm	787060 8
Universele HM-boren 'CYL-9' lang Boor-Ø 10 mm	787065 10
Universele HM-boren 'CYL-9' lang Boor-Ø 12 mm	787065 12
Universele HM-boren 'CYL-9' lang Boor-Ø 6 mm	787065 6
Universele HM-boren 'CYL-9' lang Boor-Ø 8 mm	787065 8
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787040 10
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787040 12
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787040 4
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787040 5
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787040 6
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787040 8
Universele HM-boren lang Boor-Ø 10 mm	787045 10
Universele HM-boren lang Boor-Ø 12 mm	787045 12
Universele HM-boren lang Boor-Ø 6 mm	787045 6
Universele HM-boren lang Boor-Ø 8 mm	787045 8
Universele HM-boorbit 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 10 mm	787047 10
Universele HM-boorbit 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4 mm	787047 4
Universele HM-boorbit 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 5 mm	787047 5
Universele HM-boorbit 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 6 mm	787047 6
Universele HM-boorbit 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 8 mm	787047 8

Universele HM-borensset Boor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universele HM-borensset lang Boor-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4-10 mm	787057 4-10