

**Boorhamer, Type: GBH540DCE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grote Allround boorhamer met krachtig slagwerk (8,8 J slagenergie) en **SDS-max gereedschapsopname.**

- **Trillingsdemping Vibration-Control voor aangenamer werk, ook bij tijdsintensief gebruik.**
- **Automatische schakelaarvergrendeling voor optimaal bedieningscomfort bij langdurige beetelwerkzaamheden.**
- **Constant-elektronica, servicedisplay en standby-aanduiding voor zeer hoog werkcomfort.**
- **Stelwiel voor variabele instelling van toerental en aantal slagen voor optimale prestaties.**

**Voordeel:**

Vibration-Control.

**Levering:**

Inclusief extra handvat, machinedoek. Inclusief tube vet, extra handvat, machinedoek en koffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

**Technische beschrijving**

Wattage	1150 W
Fabrikantnummer	GBH 5-40 DCE

Slagenergie	8,8 J
Gereedschapsopname vorm	SDS Max
Maximaal aantal slagen	3050 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in beton	40 mm
Maximale vibratie volgens EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,8 kg
Schacht	SDS Max
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4 mm	787047 4
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 12 mm	787060 12
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 10 mm	787047 10
Universele HM-borenlang Boor-Ø 12 mm	787045 12
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787040 4
Universele HM-borensset Boor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787040 10
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 10 mm	787060 10
Universele HM-borenlang Boor-Ø 6 mm	787045 6
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787040 8

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 5 mm	787047 5
Universele HM-borensetlang Boor-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 6 mm	787047 6
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787040 6
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787040 12
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 8 mm	787047 8
Universele HM-borenlang Boor-Ø 10 mm	787045 10
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787040 5
Universele HM-borenlang Boor-Ø 8 mm	787045 8
Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 8 mm	787060 8