

**TMSERROR, Type: GBH18VEC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsoptname en Bosch **Electronic Cell Protection (ECP)**: Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading. Innovatieve CoolPack-accu's zorgen voor een optimale warmteafgifte (langere levensduur).

- **Efficiënte en onderhoudsvrije EC-motor (borstelloos).**
- **Sterkste beitelafname (12kg/uur) van zijn klasse.**
- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.**

Voordeel:

Geoptimaliseerde verhouding tussen prestatie en gewicht.

Levering:

Inclusief 2 x 18V / 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, diepteaanslag, 1/1 L-BOXX-inlay voor apparaat en lader en L-Boxx.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Schacht: SDS Plus

Fabrikantnummer: GBH 18 V-EC

Aantal inbegrepen accu's: 2
 Accutype: Lithium-ion
 Accucapaciteit: 5 Ah
 Accuspanning: 18 V
 Maximale spiraalboor-Ø in staal: 13 mm

Technische beschrijving

Slagenergie	1,7 J
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in beton	18 mm
Maximale vibratie volgens EN	16 m/s ²
Maximaal aantal slagen	4550 min ⁻¹
Accucapaciteit	5 Ah
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Maximale spiraalboor-Ø in hout	20 mm
Fabrikantnummer	GBH 18 V-EC
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Gewicht	2,6 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Schacht	SDS Plus
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
Acculader Type AL1860CV	073866 AL1860CV
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787000 5
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787000 4
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787000 8
Universele HM-boren Boor-Ø 3 mm	787000 3
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787000 12
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787000 6
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787000 10
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV