

Veiligheidstapkraan, Type: E



Bestelgegevens

Bestelnummer	981520 E
GTIN	2050002019171
Artikelklasse	96V

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidstapkranen van verschillende materialen voor gecontroleerd uitnemen uit vaten. Druppelveilige veiligheidstapkraan van aluminium met edelstalen veer, zelfsluitend. 25 mm doorlaat, draaischarnier met 2 glijringen en O-ring als afdichting. Klep met O-ring. Voor openen indrukken (dosering mogelijk), na uitname naar boven draaien, hierdoor geen nadruppelen. Hittebestendig tot 205 °C.

Voor jerrycans en IBC-containers. Met 60 mm zaagtanddraad.

Technische beschrijving

Setinhoud	1
Vlamblokkering	ja
Materiaal afdichting	FPM/FKM
Zelfsluitend	ja
Materiaal	Alum.
Draadaansluiting	60 mm
Producttype	Veiligheidstapkraan

