

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat Set 3-delig, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421501 0-25
GTIN	4067263132998
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale beugelschroefmaat in compacte uitvoering. Extra groot LCD-display (7,5 mm). HM-uitgeruste meetvlakken.

**Levering:**

**3 × beugelschroefmaat** 421500 gr. 0 – 25.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 25 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	3 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863

Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 3X25 mm	022000 3X25
DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 3X25 mm	022010 3X25

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Digitale beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	421500 0-25