

**Digitale meetklok Aflezing 0,01 mm, set 3-delig, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

- **Omkering telrichting.**
- **Zeer platte behuizing.**

**Uitvoering promotietekst:**

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

**Levering:**

**3 x meetklok** 434004 gr. 12,5.

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	12,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetkracht	0,8 – 1,4 N

Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
dikte van de behuizing	26 mm
Maximale afwijking	0,025 mm
Opspansacht-Ø h7	8 mm
Kalibratie	C1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3X12,5 mm	023010 3X12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3X12,5 mm	023000 3X12,5

## Accessoires

Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 10	434900 10
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 16	434900 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4

Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 11	434900 11
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Digitale meetklokaflizing 0,01 mm Meetbereik 12,5 mm	434004 12,5