

Mahr**Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Set 3-delig, Meetbereik per richting / behuizings-Ø: 0,4/29mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Met 1/100-aflezing.

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

3 x zwenktaster 436301 maat 0,4/29.

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3µm. Aflezing 0,002/00,001 – afwijkingsmarge 2 µm, totale afwijkingsmarge 4 µm, meetwaard-omkeerbereik 2 µm.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Behuizing-Ø	29 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Zwenkbereik	2×110° graden
Meetkracht	0,15 N
Meetbereik in elke richting	0,4 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type 3X	023330 3X
DAkS-kalibratieZwenktaster Type 3X	023340 3X

Accessoires

Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4
Vierkanthouder voor minitaster	436510
Reserveglas voor zwenktaster Buiten-Ø 30 mm	436328 30
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8
HM-taster, tastarm lengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436371 2R
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 3 mm	436371 3
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 1 mm	436371 1
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436371 2
Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Meetbereik per richting / behuizing-Ø 0,4/29 mm	436301 0,4/29