

**Kraftform Kompakt VDE-assortiment, Aantal delen: 17****Bestelgegevens**

Bestelnummer	667261 17
GTIN	4013288208798
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Kraftform**-handgrepen met 154 mm lange **verwisselbare stelen (extra slim) volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** en een Knipex elektro-installatietang in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

**Levering:**

Sleufstelen: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5

Stelen voor Phillips: PH1 en PH2

Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2

Pozidriv sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)

Stelen voor Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Knipex elektro-installatietang VDE nr. 728788: Maat 200

Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: 2 st.

**Technische beschrijving**

Meslengte	154 mm
Verpakking	Vouwtas
Aantal delen	17
Bitsoort	930 A Zaagsnede-Schroevendraaier, 1.6 x 9.0 x 175 mm

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven