



Led-machinelamp vlak, Type: 303mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081438 303
GTIN	4260131238673
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in **aluminium behuizing** met een gesatineerde acrylplaat voor een **homogene verlichting over 160 graden**.

- **Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.**
- **Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.**

Vlakke lichtstrip, 45° zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.

Technische beschrijving

Lichtstroom	1200 lm
Lichtopbrengst	12 W
Lichtbron	Led-module

Totale hoogte	39 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Totale lengte	303 mm
ATEX-zone	geen
Totale breedte	40 mm
IP-klasse	IP 67
Producttype	Machinelamp