


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 150/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950320 150/4
GTIN	4062406207120
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 150

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 150

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 1 × Maat 150

Insteekscheidingschot 7G nr. 951771: 4 × Maat 150

Technische beschrijving

Hoogte	125 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20

Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	1,345 kg
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten, breedte 7G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951771 150
Insteekscheidingsschotten, breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951761 150
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951520 150
Sleufrandstrips set 2-delig diepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 150 mm	951570 150