

## Legbordstelling 1 basisstelling, 2 aanbouwstellingen, Diepte 500 mm, Hoogte / legbord breedte: 2000/1000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	990532 2000/1000
GTIN	
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg.

#### Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

#### Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Aantal legborden	15
------------------	----

Opbouwmaat	3072×536 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling