

## Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining lange zijde en dubbel aanloopprefiel / brede zijden, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 200cm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	964862 200
GTIN	4047482136298
Artikelklasse	96C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.

**Hoogte:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

#### Aanloopprefiel:

Extra afschuining aan de **brede zijden van het looprooster**.

#### Afschuining:

Extra afschuining aan de **lange zijden van het looprooster** in een hoek van 45°.

### Technische beschrijving

Looprooster lengte	200 cm
Gewicht	24,5 kg
Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm

Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster