




Legbord-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbord breedte: 1910/1300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990463 1910/1300
GTIN	4052941784958
Artikelklasse	95S

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord-inhaakstelling in twee veldbreedtes 994 mm en 1282 mm. Volledig verzinkt met 5 legborden, verstelbaar in een raster van 53 mm. Gelaste profielen en bodems. Montage zonder gereedschap, probleemloos uit te breiden. Gedeelde stellingstanders maken transportoptimalisering mogelijk.

Totale veldbelasting: 1900 kg per veld.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte 1300 mm + 44 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte 1300 mm + 13 mm

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 595 mm bedragen.**
- **Aflevering zonder montage.**
- **Geoptimaliseerd voor transport - verzending in 2 postpakketten, geen palletverzending.**

Materiaal: verzinkt

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150 kg

Hoogte: 1910 mm

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte: 1313 mm

Legbord breedte binnenwerkse maat: 1282 mm

Belastbaarheid per inlegdeel: 150 kg

Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Legbord breedte binnenwerkse maat	1282 mm
Inhaken	ja
Hoogte	1910 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1313 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	150 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	53 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling