

Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanlooppfiel, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964863 150
GTIN	4047482136267
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.

Hoogte: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Technische beschrijving

Looprooster lengte	150 cm
Gewicht	22,5 kg
Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 100 cm
Looprooster breedte	100 cm
Producttype	Houten looprooster

