

Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining en dubbel aanloopprofiel / brede zijden, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964865 200
GTIN	4047482136311
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.

Hoogte: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Aanloopprofiel:

Extra afschuining aan de **brede zijden van het looprooster**.

Afschuining:

Extra afschuining aan de **lange zijden van het looprooster** in een hoek van 45°.

Opmerking:

Hout is een natuurproduct. Voor sterke tekening worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Technische beschrijving

Looprooster lengte	200 cm
Gewicht	30,5 kg
Productnaamattribuut	Breedte 100 cm
Looprooster breedte	100 cm

Producttype

Houten looprooster