



## Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 26



### Bestelgegevens

Bestelnummer	955081 26
GTIN	4062406207182
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Hardschuim basisassortiment voor een complete lade - nuttig oppervlak 20×20G.

#### T.b.v.:

GridLine Ready-to-go werkbanken, GridLine Vario werkbanken met behuizing 24G, GridLine behuizing 24G, GridLine gereedschapskasten 24×24G, GridLine lades 20×20G, GridLine XL ToolCar nr. 914590.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955081: 1 st.

HOLEX led-zaklamp nr. 081437 gr. BLACK: 1 st.

HOLEX digitale schuifmaat ABS nr. 412821 gr. 150: 1 st.

HOLEX beugelschroefmaat nr. 420200 gr. 0–25: 1 st.

HOLEX rolbandmaat nr. 462010 gr. 3: 1 st.

HOLEX waterpas nr. 467435 gr. 300: 1 st.

HOLEX steeksleutel nr. 610950 gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: Resp. 1 st.

HOLEX set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627225 gr. 9: 1 st.

HOLEX schroevendraaier voor sleuf met krachthandvat nr. 660701 gr. 3,5; 5,5; 8: Resp. 1 st.  
 HOLEX korte schroevendraaier voor sleuf nr. 664201 gr. 5,5: 1 st.  
 HOLEX schroevendraaier voor Phillips met krachthandvat nr. 668401 gr. 1; 2; 3: Resp. 1 st.  
 HOLEX korte schroevendraaier voor Phillips nr. 668471 gr. 2: 1 st.  
 HOLEX vanadium-combinatietang nr. 702995 gr. 160: 1 st.  
 HOLEX waterpomptang nr. 706145 gr. 250: 1 st.  
 HOLEX halfronde tang, recht, nr. 713195 gr. 160: 1 st.  
 HOLEX bankhamer nr. 750125 gr. 300: 1 st.

## Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	26
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Breedte in G	20
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte	500 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Schroevendraaier voor Phillips, kort Kruiskopmaat 2	668471 2
---	----------

Bankhamer Gewicht zonder steel 300 g	750125 300
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X21 mm	610950 18X21
Rolbandmaat Bandlengte 3 m	462010 3
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 8 mm	660701 8
Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen totale lengte 160 mm	713195 160
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	420200 0-25
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
Steeksleutel Sleutelwijdtes 19X22 mm	610950 19X22
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 3	668401 3
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610950 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610950 6X7
Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten- grepen Totale lengte 160 mm	702995 160
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955081	952001 955081
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 5,5 mm	664201 5,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610950 8X9
Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen totale lengte 250 mm	706145 250
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610950 10X11
Aluminium waterpas Lengte 300 mm	467435 300
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660701 5,5
Digitale schuifmaatABS Meetbereik 150 mm	412821 150
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2

Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610950 12X13
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660701 3,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610950 16X17