

**Garant****Steeksleutelset, Aantal sleutels: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610610 8
GTIN	4062406219659
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

**Technische beschrijving**

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Producttype	Schroefsleutel

**Accessoires**

Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610600 16X17
--------------------------------------	--------------

Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610600 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 19X22 mm	610600 19X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X21 mm	610600 18X21
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15