

Garant**Steekringsleutelset, lange uitvoering, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614610 9
GTIN	4062406219697
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 614600 / 614200 / 614900: Maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Opmerking:

HT-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **HT-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal sleutels	9

Ringstand	10 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ring diep doorgezet	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 17 mm	614600 17
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 22 mm	614600 22
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 13 mm	614600 13
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 19 mm	614600 19
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 21 mm	614600 21
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 18 mm	614600 18
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 10 mm	614600 10
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 16 mm	614600 16
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 24 mm	614600 24