

**Garant****Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 10X11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615600 10X11
GTIN	4062406220860
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **HT-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**HT-Drive** – het bijzonder passende profiel.

**Voordeel**

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**Technische beschrijving**

Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	16 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	18 mm
Sleutellengte L	200 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	11 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	10 mm

Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ring diep doorgezet	ja
open ring	nee
Producttype	Schroefsleutel