

Garant**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 5,5X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 5,5X7
GTIN	4062406220150
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	4 mm
Sleutellengte L	120 mm
Sleutelwijdte ₂	7 mm
maximale bekbreedte b ₂	17 mm
Sleutelwijdte ₁	5,5 mm
maximale bekbreedte b ₁	15 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel