

Garant**Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613610 12
GTIN	4062406220587
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Producttype	Schroefleutel
-------------	---------------

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613600 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613600 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613600 24