

Garant**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 610610 10 |
| GTIN | 4062406220488 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technische beschrijving

| | |
|-------------|----------------|
| Bekstand 1 | 15 graden |
| Bekstand 2 | 15 graden |
| Producttype | Schroefsleutel |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm | 610600 8X9 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X24 mm | 610600 21X24 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm | 610600 14X15 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X30 mm | 610600 27X30 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm | 610600 10X11 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm | 610600 20X22 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm | 610600 12X13 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm | 610600 16X17 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm | 610600 6X7 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm | 610600 18X19 |