

**Garant****Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614600 36
GTIN	4062406220792
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**HT-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **HT-Drive**-teken.

**Voordelen:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	480 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	19 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekhoogte $h_1$	13 mm

Ringstand	10 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
vonkvrij	nee
Ring diep doorgezet	ja
Producttype	Schroefsleutel