

Garant**Ringsleutelset, diep doorgezet, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615610 10
GTIN	4062406221119
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x30

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal sleutels	10
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	mat verchromd
Maatsysteem metrisch	ja
Maatsysteem inch	nee
Ring diep doorgezet	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615600 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615600 6X7
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615600 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615600 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615600 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 21X24 mm	615600 21X24
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm	615600 20X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 27X30 mm	615600 27X30
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm	615600 18X19
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615600 14X15