

Garant**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610610 13
GTIN	4062406220501
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technische beschrijving

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610600 16X17
--------------------------------------	--------------

Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610600 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 30X34 mm	610600 30X34
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610600 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 36X41 mm	610600 36X41
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X23 mm	610600 21X23
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610600 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 24X26 mm	610600 24X26
Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X32 mm	610600 27X32