



Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Metalen uitvoering, Type: 13-1/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).**
- **Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.**
- **Goede rondloopnauwkeurigheid.**
- **Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).**

Uitgerust met aanloopbeveiliging.

Eendelige boorhouderromp; boorhouder kan met één hand worden geopend bij spindelstop van de boormachine. Extreem korte uitvoering.

Technische beschrijving

Boorhouderlengte geopend	51 mm
Boorhouderlengte gesloten	60,9 mm
Maximaal machinevermogen	1100 W
Opname	1/2-20 inch
Spanbereik	1,5 - 13 mm

Type	13-1/2
Buiten-Ø	42,4 mm
Radiaalvergrendeling	ja
Producttype	Boorhouder sleutelloos