



Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Metalen uitvoering, Type: 13-9/16



Bestelgegevens

Bestelnummer	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).**
- **Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.**
- **Goede rondloopnauwkeurigheid.**
- **Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).**

Uitgerust met aanloopbeveiliging.

Eendelige boorhouderromp; boorhouder kan met één hand worden geopend bij spindelstop van de boormachine. Extreem korte uitvoering.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	42,4 mm
Opname	9/16-20 inch
Boorhouderlengte geopend	51 mm
Spanbereik	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2

Boorhouderlengte gesloten	60,9 mm
Maximaal machinevermogen	1100 W
Radiaalvergrendeling	ja
Producttype	Boorhouder sleutelloos