


Garant**Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 125SP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreed.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (gr. 50 en 80) via tussenplaat.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken. Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**
- **Automatiseringsinterface.**
- **Geniaal systeem voor snelle wisseling van bekken zonder gereedschap.**
- **Spankracht tot 25 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Snel en intuïtief te bedienen.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid <0,01 mm.**
- **Schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules.**
- **Spindelmoer met of zonder pendelfunctie.**
- **Spanrand voor spanklemstukken.**
- **Centruminstelling met pensleutel.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelmoeren, **spindelafdekking nr. 363083.**

Accessoires:

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627424 gr. 5, koptat-pensleutel nr. 628600 gr. 2, momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229, spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten nr. 363079, 363080, 363085. Hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079). Montagestation nr. 358595 52/96.

Opmerking:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363010 – 363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken. Spanningsopeningen bij types XS en XSP en H verhelpen met verzonken opzetbekken.

Technische beschrijving

Gewicht	9 kg
Spanbereik S1	0 - 94 mm
Pendelhoek	±2 graden
Sleutelwijdtematen	13 mm
Sleutelwijdtematen	5 mm
maximaal draaimoment	132 Nm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xtric 125
L	220 mm
Spanbereik S2	92 - 180 mm
Serie	Xtric
Spankracht tot maximaal	32 kN
B	125 mm
Hoogte H	54 mm
Langssleuf	20 mm
Steekmaat onderkant	96 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spindelmoer star rechts Type 125	363097 125
	363080 125/120

Adapterplaat centrische machineklem ZS type / voor
spanschijf-Ø 125/120 mm

Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 25 mm	363076 25
Zachte opzetbek Type 160S	363034 160S
Spindelmoer pendelend rechts Type 125	363099 125
Zachte opzetbek Type 160A	363034 160A
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 20 mm	363076 20
Spanklemstuk Type CS1	361165 CS1
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 12 mm	363076 12
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 30 mm	363076 30
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 30C mm	363076 30C
Adapterplaat centrische machineklem ZS type / voor spanschijf-Ø 125/138 mm	363080 125/138
Spindellager compleet Type 125/220	363008 125/220
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 32C mm	363076 32C
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 10 mm	363076 10
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 32 mm	363076 32
Spindelmoer pendelend links Type 125	363098 125