

**Garant****Snijplaat HSS, MF: 21X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 21X0,75
GTIN	4062406222277
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.****1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,75 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

**Technische beschrijving**

Oplopend met	0,75 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Buiten-Ø	45 mm
Hoogte	14 mm
Draadafmeting	M21×0,75

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		