

**Garant****Snijplaat, G-LH: W2.1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141550 W2.1/2
GTIN	4062406223946
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor Whitworth-schroefdraad** volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel
Draadafmeting	W2.1/2
Gangen per inch	4
Hoogte	36 mm
Buiten-Ø	105 mm

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		