

**Garant****Snijplaat, UNF: 1.1/2-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 1.1/2-12
GTIN	4062406224257
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn** ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 38,1 mm

Buiten-Ø: 75 mm

Hoogte: 20 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	12
Buiten-Ø	75 mm
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Hoogte	20 mm

Draadafmeting	1.1/2-12 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		