

Garant**Snijplaat Zeskant, M: M48****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 140920 M48 |
| GTIN | 4062406221973 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten-zeskant voor gestandaardiseerde sleutelmaten. **Zonder** schilaansnijding. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Opmerking:

Voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad of voor het snijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 5 mm

Sleutelwijdte: 85 mm

Hoogte: 36 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------|-------|
| Sleutelwijdte | 85 mm |
| Oplopend met | 5 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Draadafmeting | M48 |

| | |
|------------------|-----------|
| Snijrichting | rechts |
| Draadsoort | M |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | DIN 382 |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |