

Garant**Snijplaat 6e, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140350 M14
GTIN	4062406221706
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Tolerantieveld 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm.** Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische beschermlaag** krijgen.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Oplopend met	2 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	38 mm
Draadafmeting	M14
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		