

Garant**Snijplaat, G: G7/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskant-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 30,2 mm

Sleutelwijdte: 60 mm

Hoogte: 18 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	60 mm
Schroefdraad-Ø	30,2 mm
Hoogte	18 mm
Gangen per inch	14
Draadafmeting	G7/8

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		