

**Garant****Snijplaat HSS-E, MF: 16X1,25****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 141055 16X1,25 |
| GTIN          | 4062406223632  |
| Artikelklasse | 11K            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,25 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

**Technische beschrijving**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Hoogte           | 14 mm     |
| Oplopend met     | 1,25 mm   |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Buiten-Ø         | 45 mm     |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Draadafmeting | M16×1,25  |
| Draadsoort    | MF        |
| Flankhoek     | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS E     |
| Norm          | EN 22568  |
| Snijrichting  | rechts    |
| Producttype   | Snijplaat |

### Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt |                |          |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         |                |          |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt |                |          |
| Olie                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | beperkt geschikt |                |          |