

Garant**Snijplaat 6g, M: M42****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140300 M42
GTIN	4062406221201
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **13/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 4,5 mm

Buiten-Ø: 75 mm

Hoogte: 30 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø	75 mm
Hoogte	30 mm
Oplopend met	4,5 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M42

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		